



# Essential LED Panel RC035

## RC035B LED40S/840 120-277 W60L60 LA

Essential LED Panel RC035, 40 W, 4000 lm, 4000 K

El Panel LED Esencial es la solución LED más rentable, que ofrece iluminación calificada y confiable en áreas de trabajo, con un ciclo de vida extendido, creando un ambiente de oficina más brillante y saludable.

### Advertencias y seguridad

- Para uso en interiores únicamente
- El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de material peligroso, como azufre, cloro, ftalato, etc.

### Datos del producto

Información general		Frecuencia de línea	
Fuente de luz reemplazable	No	Corriente de irrupción	12.6 A
Controlador incluido	Sí	Tiempo de irrupción	0.03 ms
Nivel	Valor	Consumo de energía	40 W
Información técnica sobre la luz		Factor de potencia (fracción)	0.9
Flujo luminoso	4,000 lm	Conexión	Cables y guías flotantes
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K	Cable	Cable sin enchufe de 3 polos
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W	Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Índice de producción de color (IRC)	≥80	Controles y atenuación	
Operación y aspectos eléctricos		Regulable	No
Voltaje de entrada	120 a 277 V	Controlador/unidad de potencia/transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)

## Essential LED Panel RC035

Salida luminica constante	No
---------------------------	----

### Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Acero
Color de la carcasa	Blanco
Longitud total	605 mm
Ancho total	605 mm
Altura total	33 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	33 x 605 x 605 mm
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Peso neto (pieza)	1.400 kg

### Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	+10 a +35 °C
-------------------------------	--------------

### Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

### Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Vida útil media L70B50	30,000 hora(s)
------------------------	----------------

### Información del producto

Nombre del producto del pedido	RC035B LED40S/840 120-277 W60L60 LA
Nombre del producto completo	RC035B LED40S/840 120-277 W60L60 LA
Full EOC	872016950064899
Código del pedido	911401897484
N.º de material (12NC)	911401897484
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169500648
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8719514961784

