



AAA000 | SERVICE PARTS OUTDOOR, IK08 | 5 J sikret mot hæververk, Klar

TownTune-familien er utviklet for å forbedre eksisterende og skalerbare byrom, og tilbyr alle de nyeste belysningsinnovasjonene når det gjelder ytelse, lyskvalitet og tilkoblingsmuligheter. Serien består av fire løsninger: en versjon for sentral stolpetopp (CPT), en versjon for asymmetrisk stolpetopp med plugg/sidemontering (ASY), en versjon med en utvidbar Lyre-stolpetoppbrakett (Lyre) og en versjon for sentral stolpetopp med en konisk komfortkuppel (CCB). Hver TownTune-armatur kan tilpasses med et utvalg av forskjellige former på toppen av huset, i tillegg er det mulighet for å legge til en dekorativ ring, som kommer i to farger (unntatt CCB). Designalternativer som lar deg skape din helt egen lyssignatur og gi distrikter og byer en særegen identitet. I tillegg er hver armatur i TownTune-familien unikt identifiserbar, takket være Signify Service tag-appen. Ved å skanne en QR-kode, plassert på innsiden av mastens dør eller direkte på armaturen, får du umiddelbart

tilgang til armaturens konfigurasjon. Dette gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere, og lar deg opprette ditt digitale bibliotek med belysningsressurser og reservedeler. TownTune bruker også LEDGINE-O-belysningsplattformen, som sikrer at du alltid har riktig mengde og retning av lys i gaten din. Dessuten, takket være at den er systemklar (SR), er TownTune også fremtidssikker. En løsning som er klar til å kobles til både frittstående og avanserte kontroll- og belysningsprogramvareapplikasjoner som Interact City.

Generell informasjon

Service Tag	Ja
Verditrapp	Effekt

Mekanikk og innfatning

Total høyde	61 mm
Total diameter	533 mm
Materialer	Polymetylmetakrylat
Ingress beskyttelseskode	-
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J sikret mot hærverk]
Tilbehørsfarge	Klar
Vinkel	-
Nettovekt (stykk)	0,252 kg

Godkjenning og bruksområde

CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	ZDP261 DR
Fullstendig produktnavn	ZDP261 DR
Full EOC	871869949032400
Lokal kodebeskrivelse	3557123

Bestillingskode	912300024163
Materialenr. (12NC)	912300024163
Lokal bestillingskode	3557123
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699490324
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718699490324
Produktseriekode	AAA000 [SERVICE PARTS OUTDOOR]