



AAA000 | SERVICE PARTS OUTDOOR, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Прозорий

Розроблена для покращення існуючих та масштабованих міських просторів, сімейство TownTune пропонує всі найновіші інновації в освітленні з точки зору продуктивності, якості світла та можливостей підключення. Сімейство складається з чотирьох рішень: з розташуванням угорі по центру стійки (Central Post Top, CPT), з асиметричним розташуванням угорі стійки на втулці або в боковому вході (ASY), з подовжувальним кронштейном Lyre угорі стійки (Lyre) і з розташуванням угорі по центру стійки з конічним комфортним плафоном (Conical Comfort Bowl, CCB). Кожен світильник TownTune можна налаштувати, вибравши різні форми верхньої частини корпусу, а також є можливість додати декоративне кільце, яке доступне у двох кольорах (крім CCB). Варіанти дизайну, які дозволяють вам створити власний світловий підпис і надати районам і містам неповторної ідентичності. Крім того, кожен світильник сімейства TownTune має унікальну ідентифікацію завдяки додатку Signify Service tag.

Просто відсканувавши QR-код, розміщений всередині дверцят щогли або безпосередньо на світильнику, ви можете миттєво отримати доступ до конфігурації світильника. Це пришвидшує та спрощує операції з технічного обслуговування та програмування, а також дозволяє створювати власну цифрову бібліотеку освітлювальних приладів та запасних частин. TownTune також використовує освітлювальну платформу LEDGINE-O, що гарантує, що на вашій вулиці завжди буде правильна кількість та напрямок світла. Крім того, завдяки системній готовності (SR), TownTune також орієнтований на майбутнє. Рішення, готове до поєднання як з окремими, так і з розширеними програмними застосунками для керування та освітлення, такими як Interact City.

Загальна інформація

Service tag	Так
Сходи вартості	Продуктивність

Механічні деталі й корпус

Загальна висота	61 mm
Загальний діаметр	533 mm
Матеріал	Поліметилметакрилат
Код захисту від проникнення	-
Код захисту від механічного впливу	IK08 [5 Дж захищено від нищення]
Колір аксесуарів	Прозорий
Кут	-
Вага нетто (шт.)	0,252 kg

Дані про виріб

Назва замовленого виробу	ZDP261 DR
Повна назва виробу	ZDP261 DR
Повний код виробу	871869949032400
Код замовлення	912300024163
Номер матеріалу (12NC)	912300024163
Чисельник – кількість в упаковці	1
EAN/UPC – продукт/упаковка	8718699490324
Чисельник – упаковок у зовнішній коробці	1
EAN/UPC – корпус	8718699490324
Код сімейства продуктів	AAA000 [SERVICE PARTS OUTDOOR]

Затвердження й застосування

Знак CE	Так
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так