



ZDP261 | TOWNTUNE ACC., IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Gold

TownTune-tuoteperhe on suunniteltu parantamaan olemassa olevia ja skaalautuvia kaupunkitiloja, ja se tarjoaa kaikki uusimmat valaistusinnovaatiot suorituskyvyn, valon laadun ja liitettävyyden suhteen. Tuoteperhe koostuu neljästä ratkaisusta: asennus keskipylvään päähän (CPT), epäsymmetrinen asennussovitin / sivuaukkoversio (ASY), pidennettävä liikkuva valaisinvarsi pylvään päähän (Lyre) ja kartiokuvulla varustettu asennus keskipylvään päähän (CCB). Jokainen TownTune-valaisin voidaan räätälöidä erilaisilla muodoilla rungon päälle, ja valaisimiin voidaan lisätä koristerengas, jota on saatavana kahdessa värissä (pois lukien CCB). Suunnitteluvaihtoehtoja, joiden avulla voit luoda omanlaisen valaistusilmeesi ja tuoda kaupunginosiin ja kaupunkeihin omaleimaisen identiteetin. Lisäksi jokainen TownTune-perheen valaisin on yksilöllisesti tunnistettavissa Signify Service Tag -sovelluksen ansiosta. Skannaamalla maston oven sisäpuolelle tai suoraan valaisimeen sijoitetun QR-koodin pääset välittömästi käsiksi

valaisimen kokoonpanoon. Tämä nopeuttaa ja helpottaa huolto- ja ohjelmointitoimintoja sekä mahdollistaa valaisimien ja varaosien oman digitaalisen kirjaston luomisen. TownTune käyttää myös LEDGINE-O-valaistusalustaa, mikä varmistaa, että kadullasi on aina oikea määrä ja suunta valoa. Lisäksi TownTune on järjestelmävalmiuden (SR) ansiosta myös tulevaisuudenkestävä. Ratkaisu, joka on valmis yhdistettäväksi sekä itsenäisiin että edistyneisiin ohjaus- ja valaistusohjelmistoihin, kuten Interact Cityyn.

Yleistä tietoa

Arvoasteikko	Tehokas
--------------	---------

Mekaaniset tiedot ja runko

Kokonaiskorkeus	61 mm
Kokonaishalkaisija	533 mm
Materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Suojausluokan koodi	-
Iskunkestävyyssluokka	IK08 [5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan]
Lisävarusteen väri	Gold
Kulma	-
Nettopaino	0,252 kg

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Tuotetiedot

Tuoteverion nimi	ZDP261 DR GO
Tuoteverion nimi	ZDP261 DR GO
EOC-koodi	871869949033100
Sähkönumero	4504338
12NC-koodi	912300024164
12NC-koodi	912300024164

Sähkönumero	4504338
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718699490331
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8718699490331
Tuoteperheen koodi	ZDP261 [TOWNTUNE ACC.]