



## ZDP261 | TOWNTUNE ACC., IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Or

Conçue pour mettre en valeur les espaces urbains existants et évolutifs, la gamme TownTune offre toutes les dernières innovations d'éclairage en termes de performances, de qualité de lumière et de connectivité. La gamme comprend quatre solutions : Central Post Top (CPT), Asymmetric Spigot Post Top / Side Entry (ASY), Lyre Post Top Bracket (Lyre) et Central Post Top avec Conical Comfort Bowl (CCB). Chaque luminaire TownTune peut être personnalisé avec un choix de diverses formes sur le dessus du boîtier, et il est également possible d'ajouter une bague décorative, proposée en deux couleurs (sauf CCB). Des options de design qui vous permettent de créer votre propre signature lumineuse et d'apporter une identité distinctive aux quartiers et aux villes. De plus, chaque luminaire de la gamme TownTune est identifiable de manière unique, grâce à l'application Signify Service tag. Il vous suffit de scanner un code QR, situé à l'intérieur de la porte du mât ou directement sur

le luminaire, pour accéder instantanément à la configuration du luminaire. Les opérations de maintenance et de programmation sont ainsi plus rapides et plus faciles, et vous pouvez créer une bibliothèque numérique d'actifs d'éclairage et de pièces de rechange. TownTune utilise également la plateforme d'éclairage LEDGINE-O, qui vous assure de toujours diffuser la bonne quantité de lumière dans la bonne direction pour l'éclairage de vos rues. De plus, grâce à la technologie System Ready (SR), TownTune est évolutif et d'ores et déjà prêt à être associé à des applications de commande et d'éclairage autonomes avancées telles qu'Interact City.

## Informations générales

Valeur ajoutée	Performance
----------------	-------------

## Mécanique et boîtier

Hauteur totale	61 mm
Diamètre total	533 mm
Matériaux	Méthacrylate (PMMA)
Indice de protection	-
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Couleur des accessoires	Or
Angle	-
Poids net (pièce)	0,252 kg

## Approbation et application

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande	ZDP261 DR GO
Nom de produit complet	ZDP261 DR GO
Code EOC	871869949033100
Code de commande	8718699490331

Code 12NC	912300024164
Code de commande local	49033100
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718699490331
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699490331
Code famille de produits	ZDP261 [TOWNTUNE ACC.]