



ZDP261 | TOWNTUNE ACC., IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Goud

De TownTune familie is ontworpen om bestaande en schaalbare stedelijke ruimten te verbeteren en biedt alle nieuwste verlichtingsinnovaties op het gebied van prestaties, lichtkwaliteit en connectiviteit. De familie bestaat uit vier oplossingen: een Central Post Top (CPT), een Asymmetric Spigot Post Top / Side Entry versie (ASY), een versie met een verlengde Lyre post top bracket (Lyre) en een Central Post Top met een Conical Comfort Bowl (CCB). Elk TownTune armatuur kan worden aangepast met een keuze uit verschillende vormen bovenop de behuizing, plus er is de optie om een decoratieve ring toe te voegen, die in twee kleuren verkrijgbaar is (exclusief CCB). Ontwerpopties waarmee je je eigen verlichtingssignatuur kunt creëren en wijken en steden een eigen identiteit kunt geven. Daarnaast is elke armatuur in de TownTune-familie uniek identificeerbaar met de Signify Servicetag-app. Door simpelweg een QR-code te scannen, die in de deur van de mast of direct op het armatuur is geplaatst,

krijg je direct toegang tot de configuratie van het armatuur. Dit maakt onderhoud en programmering sneller en eenvoudiger en stelt je in staat om je digitale bibliotheek van verlichtingsactiva en reserveonderdelen samen te stellen. TownTune maakt ook gebruik van het LEDGINE-O verlichtingsplatform, zodat je altijd de juiste hoeveelheid en richting licht in je straat hebt. Daarnaast is TownTune systeemklaar (SR) en daardoor ook toekomstbestendig. Een oplossing die klaar is om te worden gekoppeld aan zowel standalone als geavanceerde besturings- en verlichtingssoftwaretoepassingen zoals Interact City.

Algemene informatie

Waardeschaal	Beter
--------------	-------

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Totale hoogte	61 mm
Totale diameter	533 mm
Materiaal	Polymethylmethacrylaat
Beschermingsklasse	-
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Accessoirekleur	Goud
Hoek	-
Nettogewicht (per stuk)	0,252 kg

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	ZDP261 DR GO
Volledige productnaam	ZDP261 DR GO
Full EOC	871869949033100
Bestelcode	8718699490331

Materiaaln. (12NC)	912300024164
Lokale code	49033100
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/ behuizing	8718699490331
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699490331
Code productfamilie	ZDP261 [TOWNTUNE ACC.]