



## ZDP261 | TOWNTUNE ACC., IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Dourado

Projetada para aprimorar espaços urbanos existentes e escaláveis, a família TownTune oferece todas as mais recentes inovações em iluminação em termos de desempenho, qualidade de luz e conectividade. A família é constituída por quatro soluções: um topo de poste central (CPT), uma versão de topo de poste de terminal assimétrico/entrada lateral (ASY), uma versão com um suporte de topo de poste Lyre extensível (Lyre) e um topo de poste central com um difusor CCB (Conical Comfort Bowl). Cada luminária TownTune pode ser personalizada com uma seleção de formas diferentes na parte superior do compartimento, sendo também possível adicionar um anel decorativo, que está disponível em duas cores (exceto para o CCB). Opções de design que permitem que você crie sua própria assinatura de iluminação e traga uma identidade distinta para bairros e cidades. Além disso, cada luminária da família TownTune pode ser identificada de forma única, graças à aplicação Signify Service tag. Basta escanear um

código QR, colocado dentro da porta do mastro ou diretamente na luminária, para acessar instantaneamente a configuração da luminária. Isso torna as operações de manutenção e programação mais rápidas e fáceis e permite que você crie sua biblioteca digital de ativos de iluminação e peças de reposição. A TownTune também usa a plataforma de iluminação LEDGINE-O, garantindo que você sempre tenha a quantidade e a direção certas de luz na sua rua. Além disso, por ser System Ready (SR), a TownTune também está preparada para o futuro. Uma solução pronta para ser combinada com aplicativos de software de controle e iluminação autônomos e avançados, como o Interact City.

## Informações gerais

Escala de valor	Performance
-----------------	-------------

## Características mecânicas e compartimento

Altura total	61 mm
Diâmetro global	533 mm
Material	Polimetacrilato de metilo
Código de proteção de entrada	-
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J protegido contra vandalismo]
Cor do acessório	Dourado
Ângulo	-
Peso líquido (Peça)	0,252 kg

## Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

## Dados do produto

Nome de produto da encomenda	ZDP261 DR GO
Nome do produto completo	ZDP261 DR GO

Código do produto completo	871869949033100
Código de encomenda	49033100
N.º material (12NC)	912300024164
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699490331
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8718699490331
Código da família de produtos	ZDP261 [TOWNTUNE ACC.]