



## AAA000 | SERVICE PARTS OUTDOOR, IK08 | 5 J slagtålig, Mörkgrå 10714

TownTune-familjen är utformad för att förbättra befintliga och skalbara stadsmiljöer och erbjuder alla de senaste belysningsinnovationerna när det gäller prestanda, ljuskvalitet och anslutningsmöjligheter. Serien består av fyra lösningar: central stolptopp (CPT), asymmetrisk stolparm/sidomontageversion (ASY), en version med utskjutande stolptoppsfäste (Lyre) och en central stolptopp med Conical Comfort Bowl (CCB). Varje TownTune-armatur kan anpassas med ett urval av olika former ovanpå höljet, plus möjligheten att lägga till en dekorativ ring som finns i två färger (exklusive CCB). Designalternativ som gör att du kan skapa din egen belysningsSignatur och ge en distinkt identitet till stadsdelar och städer. Dessutom är alla armaturer i TownTune-familjen unikt identifierbara tack vare Signify Service tag-appen. Genom att helt enkelt skanna en QR-kod som placeras innanför mastluckan eller direkt på armaturen får du direkt tillgång till armaturens konfiguration. Detta gör

underhålls- och programmeringsarbetet snabbare och enklare och gör att du kan skapa ditt digitala bibliotek med belysningstillgångar och reservdelar. TownTune använder även LEDGINE-O Lighting-plattform för att se till att du alltid har rätt mängd och riktning på gatans belysning. Tack vare att TownTune är systemklar (SR) är den också framtidssäker. En lösning som är klar att paras ihop med både fristående och avancerade styr- och belysningsprogram, till exempel Interact City.

## Allmän information

Service tag	Ja
Värde trappa	Prestanda

## Mekanik och armaturhus

Total höjd	178 mm
Total diameter	460 mm
Material	Polymetylmetakrylat (PMMA)
Kod för kapslingsklass	-
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagålig]
Tillbehörsfärg	Mörkgrå 10714
Vinkel	-
Nettovikt (styck)	0,599 kg

## Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

## Produktdata

Beställningsproduktnamn	ZDP263 DTD
Fullständigt produktnamn	ZDP263 DTD
Full EOC	871869949035500
Beskrivning av lokal kod	7910391
Beställningsnummer	912300024166
Materialnummer (12NC)	912300024166

Lokal kod	7910391
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699490355
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718699490355
Produktfamiljskod	AAA000 [SERVICE PARTS OUTDOOR]