



AAA000 | SERVICE PARTS OUTDOOR, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Grigio

Progettata per valorizzare gli spazi urbani esistenti e scalabili, la famiglia TownTune offre tutte le più recenti innovazioni in termini di performance, qualità della luce e connettività. La famiglia è composta da quattro soluzioni: una versione Central Post Top (CPT), una versione Asymmetric Spigot Post Top / Side Entry (ASY), una versione con staffa estensibile per la parte superiore del palo Lyre (Lyre) e una versione Central Post Top con Conical Comfort Bowl (CCB). Ciascun apparecchio d'illuminazione TownTune può essere personalizzato scegliendo tra diverse forme sulla parte superiore del corpo. Inoltre, è possibile aggiungere un anello decorativo, disponibile in due colori (escluso CCB). Opzioni di progettazione che consentono di creare la propria firma luminosa personalizzata e di conferire un'identità distintiva a quartieri e città. Inoltre, ogni apparecchio d'illuminazione della famiglia TownTune è identificabile in modo univoco, grazie all'app Signify Service tag. Semplicemente

scansionando un codice QR, posto all'interno dello sportello del palo o direttamente sull'apparecchio d'illuminazione, è possibile accedere immediatamente alla configurazione dell'apparecchio d'illuminazione. Ciò rende le operazioni di manutenzione e programmazione più rapide e semplici e consente di creare una libreria digitale di elementi di illuminazione e pezzi di ricambio. TownTune utilizza anche la piattaforma di illuminazione LEDGINE-O, garantendoti sempre la giusta quantità e direzione di luce sulla tua strada. Inoltre, grazie alla sua predisposizione per il sistema (SR), TownTune è anche a prova di futuro. Una soluzione pronta per essere abbinata sia ad applicazioni software di controllo e illuminazione autonome che avanzate, come Interact City.

Informazioni generali

Service tag	Sì
Tier	Performance

Meccanica e corpo

Altezza complessiva	178 mm
Diametro complessivo	460 mm
Materiale	Polycarbonato
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08 [5 J protezione dagli atti vandalici]
Colore accessori	Grigio
Angolo	-
Peso netto (Pezzo)	0,599 kg

Approvazione e applicazione

Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	ZDP263 DTD 7035
Nome completo prodotto	ZDP263 DTD 7035

Full EOC	871869988451200
Descrizione codice locale	88451200
Codice d'ordine	88451200
Codice materiale (12NC)	912300024481
Codice locale	88451200
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699884512
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718699884512
Codice famiglia prodotto	AAA000 [SERVICE PARTS OUTDOOR]