



JRP633 | URBANFLEX LYRE BRACKET, Montážna konzola na stĺp, 1 rameno, 0 mm, 0°, Dark gray, Priemer montážneho zariadenia 60 mm

Dnešné moderné mestá sa snažia byť atraktívnejšie, prívetivejšie, komfortnejšie a bezpečnejšie. Tieto parametre pomáhajú zaistiť, aby obyvatelia chceli v mestách žiť, aby firmy mohli dosiahnuť maximálnu prosperitu a návštevníci si mohli lepšie vychutnať tunajší pobyt. S týmto zámerom sme navrhli rad UrbanFlex ako vizuálne jednoliate a flexibilné riešenie osvetlenia, ktoré sa dokonale hodí na všetky druhy využitia v mestskom prostredí. Tieto svietidlá charakterizuje moderný a minimalistický štýl, vďaka čomu dávajú mestu vizuálne jednoliatu, elegantnú a diskretnú identitu. Rad UrbanFlex je k dispozícii v dvoch veľkostiach a ponúka veľkú rozmanitosť upevnení a vyhradených konzol a stĺpov. Vďaka optimalizovanej LED platforme Philips Ledgine a širokej škále dostupných optík prispôsobených konkrétnemu použitiu poskytuje rad UrbanFlex ten najlepší svetelný výkon vo svojej triede v širokej škále využítí. Vďaka funkcii System Ready ponúka možnosť pripojenia a tlmenia po spárovaní so systémami spravovania osvetlenia, ako sú Interact City či existujúce alebo budúce inovácie snímačov. Okrem toho je každé svietidlo samostatne identifikovateľné vďaka servisnému štítku Philips, vďaka ktorému je údržba a programovanie rýchlejšie a jednoduchšie. Ten vám tiež

umožňuje vytvoriť digitálnu knižnicu svietidiel a náhradných dielov. Ako spoločnosť, ktorá si uvedomuje vplyv svetla na životné prostredie a biodiverzitu, sme rad UrbanFlex vybavili špeciálnymi svetelnými zdrojmi, ktoré pomáhajú zachovať tmavú nočnú oblohu. Rad UrbanFlex je navrhnutý pre zákazníkov, ktorí hľadajú spôsob ako dosiahnuť jednoliaty dizajn a kvalitu svetla pomocou elegantných, energeticky účinných a udržateľných produktov.

Svetelné technické

Účinná vystavená plocha	0,15 m ²
-------------------------	---------------------

Mechanické časti a teleso

Vzdialenosť upevňovacích bodov (nom.)	30 mm
---------------------------------------	-------

Priemer upevnenia	Priemer montážneho zariadenia 60 mm
-------------------	-------------------------------------

Uhol sklonu konzoly	0°
---------------------	----

Priemer konzoly k svietidlu	-
-----------------------------	---

Dĺžka konzoly	0 mm
---------------	------

Farba konzoly	Dark gray
---------------	-----------

Typ výložníka	Montážna konzola na stĺp, 1 rameno
---------------	------------------------------------

Čistá hmotnosť (kus)	4,300 kg
----------------------	----------

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	JRP633 DGR
-----------------------------	------------

Úplný názov produktu	JRP633 DGR
----------------------	------------

Úplný kód produktu	872016903581200
--------------------	-----------------

Objednávkový kód	03581200
------------------	----------

Č. materiálu (12NC)	912300060240
---------------------	--------------

Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
-----------------------------------	---

EAN/UPC – produkt/puzdro	8720169035812
--------------------------	---------------

Čitateľ – počet balení v krabici	1
----------------------------------	---

EAN/UPC – balenie	8720169035812
-------------------	---------------

Kód radu produktov	JRP633 [URBANFLEX LYRE BRACKET]
--------------------	---------------------------------

Schválenie a použitie

Značka CE	Áno
-----------	-----

V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
---------------------------------	-----

Rozmerový obrázok

