



Cleanroom CR350B

CR350Z SMB W60L60

Cleanroom CR350B, Accessory, Acél, Fehér

Egy olyan létesítmény üzemeltetése során, ahol a legmagasabb szintű higiénia szükséges, a világítással szemben támasztott követelmények nagyon magasak, és szigorú előírásoknak kell megfelelnie: könnyen tisztíthatónak, pormentesnek, zártnak és vízállónak kell lennie – mindezt úgy, hogy közben kivételes optikai teljesítményt nyújt. A Philips CR350B tisztatéri lámpatesteket kifejezetten olyan létesítményekhez terveztük, ahol a higiénia kulcsfontosságú, mint például kórházak, laboratóriumok, műtők és vizsgálati helyiségek, valamint a gyógyszeripar. Ezek az energiatakarékos és tartós tisztatéri világítási megoldások kiváló fényminőséget biztosítanak, amely megfelel a legszigorúbb normáknak, valamint a speciális IP65-ös, könnyen tisztítható, pormentes lámpatesteket előíró jogszabályoknak. A kiváló fényminőségnek és színvisszaadásnak köszönhetően ezek a Philips tisztatéri lámpatestek csökkentik a szem terhelését is. Ez döntő tényező lehet az olyan iparágakban, mint a tisztatéri gyártás, a grafika és a textilgyártás, ahol a nagy erejű és káprázásmentes fény nagyon fontos.

Termék adatok

Általános információ	
Értéklétra	Jellemzők
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	- V
Hálózati frekvencia	- Hz
IEC védelmi osztály	-
Mechanika és tokozás	
Teljes hossz	630 mm
Teljes szélesség	630 mm

Teljes magasság	145 mm
Méreték (magasság x szélesség x mélység)	145 x 630 x 630 mm
Anyag	Acél
Por és víz elleni védelem kódja	-
Mech. behatások elleni védelem kódja	-
A tartozék színe	Fehér
Szög	-
Nettó tömeg (darab)	5,500 kg
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen

Cleanroom CR350B

Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	CR350Z SMB W60L60
Teljes terméknév	CR350Z SMB W60L60
Full EOC	871869979753900
Rendelési kód	79753900

Cikkszám (12NC)	912401483401
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718699797539
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718699797539

Méretezett rajza

