



Cleanroom CR350B

CR350Z SMB W60L60

Cleanroom CR350B, Accessory, Stal, Biel

W przypadku obiektów o wysokim stopniu higieny wymagania stawiane oświetleniu są bardzo wysokie i musi ono spełniać rygorystyczne normy; musi być łatwe do czyszczenia, niepyłące, szczelne i wodoodporne – a jednocześnie zapewniać wyjątkowe parametry optyczne. Oprawy Philips CR350B Cleanroom do pomieszczeń czystych zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o obiektach, w których higiena ma kluczowe znaczenie, takich jak szpitale, laboratoria, sale chirurgiczne i sale badań, a także zastosowania w przemyśle farmaceutycznym. Te energooszczędne, trwałe rozwiązania oświetleniowe do pomieszczeń czystych zapewniają doskonałą jakość światła, zgodną z najsurowszymi normami, a także z przepisami wymagającymi specjalnych opraw o stopniu ochrony IP65, łatwych do czyszczenia i niepowodujących zapylenia. Dzięki doskonałej jakości światła i oddawania barw oprawy Cleanroom zmniejszają również zmęczenie oczu. Może to mieć ogromne znaczenie w takich branżach, jak produkcja w pomieszczeniach czystych, grafika i produkcja tekstyliów, gdzie światło o wysokim natężeniu i niskim wskaźniku olśnienia jest tak ważne.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Tier	Specyfikacja	Całkowita szerokość	630 mm
		Całkowita wysokość	145 mm
		Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	145 x 630 x 630 mm
		Materiał	Stal
		Kod stopnia ochrony	-
		Mech. kod ochrony przed uderzeniami	-
		Kolor akcesorium	Biel
		Kąt	-
		Waga netto (szt.)	5,500 kg
Mechanika i korpus			
Całkowita długość	630 mm		

Cleanroom CR350B

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CR350Z SMB W60L60
Pełna nazwa produktu	CR350Z SMB W60L60
Full EOC	871869979753900

Kod zamówienia	79753900
Materiał Nr (12NC)	912401483401
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699797539
Numerator – Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718699797539

Rysunki techniczne

