



Cleanroom CR350B

CR350Z SMB W30L120

Cleanroom CR350B, Accessory, Acél, Fehér

Egy olyan létesítmény üzemeltetése során, ahol a legmagasabb szintű higiénia szükséges, a világítással szemben támasztott követelmények nagyon magasak, és szigorú előírásoknak kell megfelelnie: könnyen tisztíthatónak, pormentesnek, zártnak és vízállónak kell lennie – mindezt úgy, hogy közben kivételes optikai teljesítményt nyújt. A Philips CR350B tisztatéri lámpatesteket kifejezetten olyan létesítményekhez terveztük, ahol a higiénia kulcsfontosságú, mint például kórházak, laboratóriumok, műtők és vizsgálati helyiségek, valamint a gyógyszeripar. Ezek az energiatakarékos és tartós tisztatéri világítási megoldások kiváló fényminőséget biztosítanak, amely megfelel a legszigorúbb normáknak, valamint a speciális IP65-ös, könnyen tisztítható, pormentes lámpatesteket előíró jogszabályoknak. A kiváló fényminőségnek és színvisszaadásnak köszönhetően ezek a Philips tisztatéri lámpatestek csökkentik a szem terhelését is. Ez döntő tényező lehet az olyan iparágakban, mint a tisztatéri gyártás, a grafika és a textilgyártás, ahol a nagy erejű és káprázásmentes fény nagyon fontos.

Termék adatok

Általános információ		Teljes magasság	
Értéklétra	Jellemzők		155 mm
Működtetés és elektronika		Méreték (magasság × szélesség × mélység)	155 x 330 x 1230 mm
Bemeneti feszültség	- V	Anyag	Acél
Hálózati frekvencia	- Hz	Por és víz elleni védelem kódja	-
IEC védelmi osztály	-	Mech. behatások elleni védelem kódja	-
Mechanika és tokozás		A tartozék színe	Fehér
Teljes hossz	1 230 mm	Szög	-
Teljes szélesség	330 mm	Nettó tömeg (darab)	5,800 kg
		Tanúsítvány és alkalmazási területek	
		CE jelölés	Igen

Cleanroom CR350B

Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	CR350Z SMB W30L120
Teljes terméknev	CR350Z SMB W30L120
Full EOC	871869979754600
Rendelési kód	79754600

Cikkszám (12NC)	912401483402
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718699797546
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718699797546

Méretezett rajza

