



Nødbelysningssett

EM300V ELB_ELP3 kit LV 3.6V 4800mAh LIB

Nødbelysningssett, Accessory

Philips-nødbelysningssettet er designet for å konvertere armaturer for generell belysning til nødarmaturer – raskt, enkelt og på stedet. Du kan velge mellom to sett som passer til ulike typer armaturer: Det innebygde settet er designet for lineære armaturer, f.eks. vanntette armaturer og takarmaturer, og det frittstående settet passer perfekt til innfelte armaturer, f.eks. paneler og downlights. Hvert sett består av en Emergency LED-driver og et LifePO4-batteri (litiumjernfosfat). I nødtilfeller vil armaturene bytte til batterimodus for å gi tilstrekkelig nødbelysning innendørs i tre timer. Rask og enkel å installere, nødlysmodulen i settene eliminerer enhver kompleksitet takket være en LED-indikator og en selvtest (ELP) eller manuell test (ELB) for ekstra trygghet om at nødlysmodusen fungerer som den skal.

Batterierommet er også enkelt å åpne for rask og enkel batteribytte. Philips-nødbelysningssettet kan kjøpes sammen med mange av armaturene våre, så du trenger ikke bestemme deg med én gang om du trenger nødbelysning eller ikke. Konvertibel nødbelysning er mulig selv etter at armaturene er installert. Du trenger bare bestille riktig sett til armaturene dine, så kan du slå på nødfunksjonene når du er klar.

Produktdata

Generell informasjon	
Verditrapp	Verdi
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	3 W
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Mekanikk og innfatning	
Total lengde	185 mm
Total bredde	71 mm
Total høyde	32 mm
Total diameter	185 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	32 x 71 x 185 mm
Materialer	Polykarbonat
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	-

Nødbelysningssett

Tilbehørsfarge	Hvit
Nettvekt (stykk)	0,260 kg

Godkjenning og bruksområde

CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	EM300V ELB_ELP3 kit LV 3.6V 4800mAh LIB
Fullstendig produktnavn	EM300V ELB_ELP3 kit LV 3.6V 4800mAh LIB

Full EOC	871869979985400
Bestillingskode	912401483602
Materialenr. (12NC)	912401483602
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699799854
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718699799854

