



# Комплект аварійного освітлення

## EM300V ELB\_ELP3 kit LV 3.6V 4800mAh LIB

### Комплект аварійного освітлення, Accessory

Комплекти Philips Emergency Lighting призначені для швидкого й легкого перетворення світильників загального призначення на аварійні прямо на місці. Є два комплекти для різних типів освітлення: вбудований комплект призначений для використання з лінійними світильниками, зокрема водонепроникними й рейковими; окремий комплект ідеально підходить для вбудованих світильників, наприклад панельних і стельових. Кожен комплект складається з аварійного світлодіодного драйвера й акумулятора LifePO4 (літій-залізофосфатний). У разі надзвичайної ситуації світильники переключаться на режим роботи від батарей, щоб забезпечити достатнє аварійне освітлення всередині приміщень протягом трьох годин. Швидкий та простий у встановленні модуль аварійного освітлення в цих комплектах усуває будь-які складнощі завдяки світлодіодному індикатору та опції самотестування (ELP) або ручного тестування (ELB), щоб ви були точно впевнені, що режим аварійного освітлення працює належним чином. Відсік для батарейок також легко відкривається для швидкої та легкої заміни батарейок. Комплекти Philips Emergency Lighting можна придбати як доповнення до багатьох наших світильників, тому вам не потрібно заздалегідь вирішувати, чи потрібне вам аварійне освітлення. Конвертоване аварійне освітлення можливе навіть після встановлення світильників. Просто замовте правильний комплект для вибраних вами світильників, і ви матимете все необхідне, коли знадобиться ввімкнути аварійне освітлення.

### Дані про продукцію

#### Загальна інформація

Сходи вартості	Значення

#### Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz

## Комплект аварійного освітлення

Споживана потужність	3 W
Клас захисту IEC	II клас безпеки

### Механічні деталі й корпус

Загальна довжина	185 mm
Загальна ширина	71 mm
Загальна висота	32 mm
Загальний діаметр	185 mm
Розміри (висота x ширина x глибина)	32 x 71 x 185 mm
Матеріал	Полікарбонат
Код захисту від проникнення	IP20 [Захист пальців]
Код захисту від механічного впливу	-
Колір аксесуарів	Білий
Вага нетто (шт.)	0.260 kg

### Затвердження й застосування

Знак CE	Так
---------	-----

Відповідає стандартам європейської директиви	Так
RoHS	

### Дані про виріб

Назва замовленого виробу	EM300V ELB_ELP3 kit LV
	3.6V 4800mAh LIB
Повна назва виробу	EM300V ELB_ELP3 kit LV
	3.6V 4800mAh LIB
Повний код виробу	871869979985400
Код замовлення	912401483602
Номер матеріалу (12NC)	912401483602
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8718699799854
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	1
EAN/UPC - корпус	8718699799854

