

PHILIPS

Lighting



Konfiguračný nástroj MultiOne

MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

Dnešní výrobcovia ponúkajú dokonale prispôbené riešenia osvetlenia, ktoré sú inteligentné, preto ich možno upraviť podľa potrieb v budúcnosti. Nové konfigurovateľné jednotky predradníka s integrovanými funkciami ovládania od spoločnosti Philips umožňujú naprogramovať fungovanie svietidla s cieľom maximalizovať úsporu energie a minimalizovať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Konfigurátor osvetlenia od spoločnosti Philips je osobitný intuitívny systém, ktorý používateľom umožňuje konfigurovať všetky funkcie v každom programovateľnom napájači od spoločnosti Philips. Vytvorenie dokonalého osvetlenia na dané použitie nikdy nebolo jednoduchšie.

Údaje o produkte





Prevádzkové a elektrické		Mechanické časti a teleso	
Vstupné napätie	5 V	Čistá hmotnosť (kus)	0,110 kg
Káble		Schválenie a použitie	
Typ konektora – vstupné svorky	Mini USB (samica)	Schvaľovacie značky	Označenie CE
Typ konektora – výstupné svorky	WAGO 250 (2 paralelné pripojenia)	Rozsah okolitých teplôt	0 °C až 50 °C
Prierez výstupného vodiča (max.)	1,5 mm ²	Údaje o produkte	
Prierez výstupného vodiča (min.)	0,2 mm ²	Objednávkový názov produktu	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
Teplota		Úplný názov produktu	MULTIONE INTERFACE USB2 DALI
Životnosť pri teplote krytu (nom.)	65 °C	Úplný kód produktu	871829120946100
Maximálna teplota krytu (max.)	65 °C	Objednávkový kód	20946100
Maximálna teplota krytu (nom.)	65 °C	Č. materiálu (12NC)	913700346703
		Čítateľ – množstvo kusov v balení	1
		EAN/UPC – produkt/puzdro	8718291209461
		Čítateľ – počet balení v krabici	1

Konfiguračný nástroj MultiOne

EAN/UPC – balenie

8718291209478

Rozmerový obrázok



Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

