

HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

O HF-Matchbox Blue é um reator acessível, confiável, compacto, leve e de alta frequência, para uso com a potência do sistema abaixo de 25 W, em combinação com as lâmpadas TL mini, TL5 e TL5c, além de PL-T/C e PL-L/S. A linha HF-M Blue tem um design robusto, cumpre todos os padrões internacionais de segurança e desempenho relevantes e tem um índice de eficiência energética (CELMA EEI) de A2. O reator é projetado principalmente para aplicação em ambientes internos. Para aplicações externas, a luminária deve ser, no mínimo, de Classe I e deve ser suficientemente protegida contra água e poeira. A instalação também deve ser protegida contra qualquer pico de raio ou qualquer outra proteção elétrica necessária, conforme considerado em tal instalação e aplicação típicas.

Dados do produto

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	230 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 ^º a 60 ^º Hz
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	159
Cablagem	
Tipo de conector dos terminais de entrada	Inserir
Cor dos terminais de entrada	Azul
Cor dos terminais de saída	Cinza
Tipo de conector dos terminais de saída	Inserir
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	1,50 m

Temperatura	
T-máxima na caixa (Máx)	75 °C
Dados mecânicos e de compartimento	
Compartimento	LH
Código de proteção de entrada	IP20 (Proteção contra toques)
Peso líquido (peça)	0,036 kg
Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marcação F Marcação CE Certificado VDE Certificado CB
Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-10 °C a 40 °C


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
Nome do produto completo	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

HF-Matchbox Blue

Full EOC	871150053680830
Descrição do código local	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 220-240V
Código de encomenda	913700421366
Nº do material (12NC)	913700421366
Código local	913700421366
Numerador — Quantidade por embalagem	1

EAN/UPC - produto/caixa	8711500536808
Numerador SAP — Embalagens por exterior	50
EAN/UPC - caixa	8711500536815

Desenho dimensional



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm

Product
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

