



HF-Performer III för TL5-lampor

HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

HF-Performer III TL5 är en serie oerhört flexibla driftdon som uppfyller alla relevanta kommersiella specifikationer. Särskild teknologi för reduktion av ljusränder gör driftdonen kompatibla med energieffektiva TL5 ECO-lampor och hjälper dig och dina kunder att uppnå er internationella eller lokala energistandard. HF-Performer III TL5-driftdonen är det perfekta valet för nyinstallation eller byte inom en rad olika användningsområden i den kommersiella sektorn, inklusive allmän utanpåliggande belysning, kontorsbelysning samt belysning i parkeringsgarage, lagerlokaler och vattentäta applikationer.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingående ström, bredd	0,38 ms
Startströmstopp (max)	35 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, 8 typ B) (nom)	

Kabalage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	WAGO 251 universalkontaktdon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning]
Kopplingstypens utgångsterminal	WAGO 251 universalkontaktdon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning]

Temperatur	
T-Case, livslängd (nom)	85 °C
T-Case max. (max)	85 °C

Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	L 425x30x21
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Nettovikt (styck)	0,360 kg


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsindex	A2 BAT
Säkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat
Omgivningstemperatur	-25 °C till +60 °C

HF-Performer III för TL5-lampor

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790095230800
Beskrivning av lokal kod	7981274
Beställningsnummer	913713034366
Materialnummer (12NC)	913713034366

Lokal kod	7981274
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900952308
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8727900952315

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	21,0 mm	425,0 mm	415,0 mm	30,0 mm

