

PHILIPS

Lighting



ComboCC Gen 4.0

ZJS401 HYC 150W 12V SOLAR

Combo CC Gen 4.0, en kapsamlı güneş enerjisi şarj kontrol cihazı serimiz olup şebekeden bağımsız ve hibrit uygulamalarda ana, ara ve tali yollarda güneş enerjili aydınlatma için uygundur. Yüksek sistem verimliliği, optimize edilmiş tasarım ve uzun ömür, daha düşük sahip olma maliyetini garanti eder. Uzaktan izleme ve kontrol özelliği ile yapılandırılabilir ve kullanımı kolaydır.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Garanti süresi	2 yıl
Işık Teknik Ayrıntıları	
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	170 lm/W
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	170 ila 300 V
Hat Frekansı	50 Hz
Pil tipi	Çoklu
Şarj denetleyicisi tipi	MPPT
Şarj denetleyicisi gücü	140 W
Kablo bağlantı kiti	Hariç
Kablo	Konektör: pil, şarj kontrol modülü arabirimi, AC Bağlantı Kablosu
Şebeke bağlantı tipi	Hibrit
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	4 kV diferansiyel moda kadar ani akım koruma seviyesi kV
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet

Mekanik ve Muhafaza	
Toplam uzunluk	149 mm
Genel genişlik	111 mm
Genel yükseklik	57,7 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	58 x 111 x 149 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,600 kg
Onay ve Uygulama	
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	ZJS401 HYC 150W 12V SOLAR
Tam ürün adı	ZJS401 HYC 150W 12V SOLAR
Tam ürün kodu	871951452906999
Sipariş kodu	52906999
Malzeme No. (12NC)	919415811128
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514529069
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10

ComboCC Gen 4.0

EAN/UPC - Kutu

8719514529106

Boyutlu çizim

