PL-C 2-PIN

PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

Bentuk baru PL-C adalah lampu neon dengan watt sedang yang efisien dan efektif, digunakan pada lampu downlight umum untuk aplikasi ritel, perhotelan, dan perkantoran. Versi 2 PIN dirancang untuk alat elektromagnetik dan dilengkapi dudukan lampu pasang/lepas. Versi 4 PIN dirancang untuk pengoperasian pada alat kontrol HF elektronik dengan prapemanasan terintegrasi dan dilengkapi dengan dudukan lampu pasang/lepas.

Warnings and Safety

- Hanya gunakan dengan alat kontrol elektromagnetik
- Karakteristik teknis dan kelistrikan lampu dipengaruhi oleh kondisi pengoperasian, misalnya suhu lingkungan lampu dan posisi pengoperasian
- Peredupan tidak dimungkinkan
- Pecahnya lampu sangat tidak mungkin akan berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, berikan ventilasi pada ruangan selama 30 menit dan lepaskan komponen-komponennya, sebaiknya dengan sarung tangan. Masukkan ke dalam kantong plastik tertutup dan bawa ke fasilitas pembuangan setempat untuk didaur ulang. Jangan gunakan penyedot debu.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	G24d-3
Nominal masa pakai	8.000 jam

Teknis Lampu	
Kode Warna	840 [CCT of 4000K]
Flux Cahaya	1.800 lm
Penandaan Warna	Cool White (CW)
Koordinat Kromatisitas X (Nom)	380
Koordinat Kromatisitas Y (Nom)	380
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	67 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>80

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Konsumsi Daya	26,5 W
Arus Lampu (Nom)	325 mA

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak

Mekanis dan Housing	
Bentuk Bohlam	PL-C

PL-C 2-PIN

Berat Bersih (Bagian)	0,040 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	1,3

Data Produk

Nama produk pesanan	PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX
Nama lengkap produk	PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX
Kode produk lengkap	872016922854200

Kode urutan	927812984001
No. Material (12NC)	927812984001
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169228542
Numerator - Pak per kotak bagian luar	50
EAN/UPC - Kantung	8720169228566

Dimensional drawing



Product	D (max)	D1 (max)	A	B
PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	146,5 mm	169,5 mm

© 2023 Signify Holding Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.