



TUV PL-S

TUV PL-S 7W/2P 1CT/5X10CC

Las lámparas TUV PL-S son lámparas compactas de UV-C que emiten un pico a 254 Nm. El tamaño compacto de la lámpara permite un diseño de sistema pequeño y flexibilidad de diseño. Las lámparas TUV PL-S ofrecen una producción UV casi constante durante toda la vida útil, para lograr la máxima seguridad de desinfección y una gran eficacia del sistema. Gracias a la base de la lámpara de un solo extremo, es fácil el reemplazo de lámpara.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
- PELIGRO: producto del Grupo de riesgo 3 Ultravioleta. Estas lámparas emiten una radiación UV de alta potencia que puede provocar lesiones graves en la piel y los ojos. Evite la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección. Usar únicamente en un entorno cerrado que proteja a los usuarios de la radiación.
- Las plantas o los materiales expuestos a los UV-C o a ozono por un largo tiempo pueden dañarse o decolorarse.

Datos del producto


Información general		Mecánica y carcasa	
Tapa-base	G23	Peso neto (pieza)	26.000 g
Vida útil (nominal)	9,000 hora(s)	Aprobación y aplicación	
Información técnica sobre la luz		Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	3.0 mg
Devaluación en la vida útil	20 %	Marca CE	SI
Operación y aspectos eléctricos		Ultravioleta	
Consumo de energía	7.1 W	Radiación de UV-C a 100 h	1.8 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0.175 A	Información del producto	
Voltaje (nominal)	46 V	Nombre del producto del pedido	TUV PL-S 7W/2P 1CT/5X10CC

TUV PL-S

Nombre del producto completo	TUV PL-S 7W/2P 1CT/5X10CC
Full EOC	871829118825400
Código del pedido	927901104007
N.º de material (12NC)	927901104007
Numerador: cantidad por paquete	1


EAN/UPC: producto/caja	8718291188254
Numerador: paquetes por caja externa	50
EAN/UPC - Caja	8718291188278

Plano de dimensiones



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 7W/2P 1CT/5X10CC	13 mm	28 mm	97 mm	112.5 mm	135.5 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-S 7W/2P 1CT/5X10CC

