



# TUV PL-S

## TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX

A TUV PL-S é uma lâmpada compacta UV-C (germicida) usada em equipamentos residenciais de assepsia de água e do ar. O tamanho compacto da lâmpada possibilita a criação de sistemas pequenos e proporciona liberdade de criação. As lâmpadas TUV PL-S oferecem saída constante de UV durante toda a vida útil, o que corresponde a certeza de assepsia e alta eficácia do sistema. Devido à base simples, a substituição da lâmpada é fácil.

### Avisos e Segurança

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- DANGER: Risk Group 3 Ultra Violet product. These lamps emit high-power UV radiation that can cause severe injury to skin and eyes. Avoid eye and skin exposure to unshielded product. Use only in an enclosed environment which shields users from the radiation.

### Dados do produto


Informações gerais		Dados mecânicos e de compartimento	
Casquilho	G23	Peso líquido (peça)	32,000 g
Vida útil (Nom.)	9.000 hora(s)	<b>Aprovação e aplicação</b>	
<b>Dados técnicos de luz</b>		Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	3,0 mg
Depreciação na vida útil	20 %	Marca CE	Sim
<b>Dados elétricos e de operação</b>		<b>UV</b>	
Consumo de energia	8,6 W	Radiação UV-C a 100 h	2,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,17 A	<b>Dados do produto</b>	
Tensão (Nom.)	60 V	Nome de produto da encomenda	TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX
		Nome do produto completo	TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX

## TUV PL-S

Full EOC	871150061824580
Descrição do código local	LAMPADA ULTRAVIOLETA GERMICIDA
Código de encomenda	927901704007
Nº do material (12NC)	927901704007
Código local	TUV PL-S 9W/2P
Numerador – Quantidade por embalagem	1


EAN/UPC - produto/caixa	8711500618245
Numerador SAP – Embalagens por exterior	60
EAN/UPC – caixa	8711500618269

### Desenho dimensional



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	129 mm	144,5 mm	167 mm

### Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX

