



TUV PL-S - Solución compacta para aplicaciones residenciales

Las lámparas TUV PL-S son lámparas compactas de UV-C que emiten un pico a 254 Nm. El tamaño compacto de la lámpara permite un diseño de sistema pequeño y flexibilidad de diseño. Las lámparas TUV PL-S ofrecen una producción UV casi constante durante toda la vida útil, para lograr la máxima seguridad de desinfección y una gran eficacia del sistema. Gracias a la base de la lámpara de un solo extremo, es fácil el reemplazo de lámpara.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
- PELIGRO: producto del Grupo de riesgo 3 Ultravioleta. Estas lámparas emiten una radiación UV de alta potencia que puede provocar lesiones graves en la piel y los ojos. Evite la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección. Usar únicamente en un entorno cerrado que proteja a los usuarios de la radiación.
- Las plantas o los materiales expuestos a los UV-C o a ozono por un largo tiempo pueden dañarse o decolorarse.

Información general

Tapa-base	2G7
Vida útil (nominal)	9,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Devaluación en la vida útil	20 %
-----------------------------	------

Operación y aspectos eléctricos

Consumo de energía	8.6 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0.17 A
Voltaje (nominal)	60 V


Mecánica y carcasa

Peso neto (pieza)	30.000 g
-------------------	----------

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	3.0 mg
Marca CE	Sí

Plano de dimensiones




Ultravioleta

Radiación de UV-C a 100 h	2.3 W
---------------------------	-------

Información del producto

Nombre del producto del pedido	TUV PL-S 9W/4P
Nombre del producto completo	TUV PL-S 9W/4P
Full EOC	871150071083380
Código del pedido	927901904007
N.º de material (12NC)	927901904007
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500710833
Numerador: paquetes por caja externa	60
EAN/UPC - Caja	8711500710864

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-S 9W/4P

