



TUV PL-S

TUV PL-S 13W/2P 1CT/6X10BOX

TUV PL-S lamps are compact UVC (germicidal) lamps used in residential water and air disinfection units. The compact size of the lamp allows for a small system design and design flexibility. TUV PL-S lamps offer constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy. Thanks to the single-ended lamp base, lamp replacement is easy.

Προειδοποίηση & ασφάλεια


Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	GX23
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	9.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Μείωση στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής	20 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	13,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,29 A
Τάση (ονομ.)	56 V
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημά	
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	32,000 g
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	3,0 mg


Σήμανση CE	Ναι
UV	
Ακτινοβολία UV-C στις 100 ώρες	3,7 W
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	TUV PL-S 13W/2P 1CT/6X10BOX
Πλήρες όνομα προϊόντος	TUV PL-S 13W/2P 1CT/6X10BOX
Full EOC	871150086723080
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TUV13W/2P/PLS
Κωδικός παραγωγέας	86723080
Αρ. υλικού (12NC)	927902804007
Τοπικός κωδικός	TUV13W/2P/PLS
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500867230
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	60
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500867254

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 13W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	139,5 mm	155,2 mm	178,2 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-S 13W/2P 1CT/6X10BOX

