



TUV PL-L

TUV PL-L 18W/4P 1CT/25

Las lámparas TUV PL-L son lámparas compactas de UV-C que emiten un pico a 253,7 Nm. El tamaño compacto de la lámpara permite un diseño de sistema pequeño y flexibilidad de diseño. Las lámparas TUV PL-L ofrecen una producción UV casi constante durante toda la vida útil, para lograr la máxima seguridad de desinfección y una gran eficacia del sistema. Gracias a la base de la lámpara de un solo extremo, es fácil el reemplazo de lámpara.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
- PELIGRO: producto del Grupo de riesgo 3 Ultravioleta. Estas lámparas emiten una radiación UV de alta potencia que puede provocar lesiones graves en la piel y los ojos. Evite la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección. Usar únicamente en un entorno cerrado que proteja a los usuarios de la radiación.
- Las plantas o los materiales expuestos a los UV-C o a ozono por un largo tiempo pueden dañarse o decolorarse.

Datos del producto


Información general		Mecánica y carcasa	
Tapa-base	2G11	Peso neto (pieza)	60.900 g
Vida útil (nominal)	9.000 hora(s)		
Información técnica sobre la luz		Aprobación y aplicación	
Devaluación en la vida útil	20 %	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	4.4 mg
		Marca CE	Sí
Operación y aspectos eléctricos		Ultravioleta	
Consumo de energía	18 W	Radiación de UV-C a 100 h	5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0.375 A		
Voltaje (nominal)	58 V		
Información del producto		Nombre del producto del pedido	TUV PL-L 18W/4P 1CT/25

TUV PL-L

Nombre del producto completo	TUV PL-L 18W/4P 1CT/25
Full EOC	871150062492540
Código del pedido	927903004007
N.º de material (12NC)	927903004007
Numerador: cantidad por paquete	1

EAN/UPC: producto/caja	8711500624925
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	8711500624932

Plano de dimensiones



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	195 mm	220 mm	225 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-L 18W/4P 1CT/25

