



TUV PL-L

TUV PL-L 18W/4P 1CT/25

TUV PL-L -lamput ovat pienikokoisia UV-C-lamppuja, joiden tuottaman valon aallonpituuden huippu on 253,7 nm. Pienen koon ansiosta järjestelmän koko pysyy pienenä ja käytettävyys monipuolisena. TUV PL-L -lampujen UV-valon tuotto pysyy lähes vakiona niiden koko käyttöajan ajan. Yksikantaisen lampun vaihtaminen on myös helppoa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
- VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaaa käyttäjiä säteilyltä.
- UV-C-säteilylle ja/tai otsonille pitkäaikaisesti altistuvat kasvit ja/tai materiaalit voivat vahingoittua ja/tai värjäytyä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	2G11
Hyötykäyttöikä (nim.)	9 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Alenema hyötykäyttöajan aikana	20 %

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tehonkulutus	18 W
Lampun virta (nim.)	0,375 A
Jännite (nim.)	58 V

Mekaaniset tiedot ja runko	
Nettopaino	60,900 g

Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4,4 mg
CE-merkintä	Kyllä

UV	
UV-C-säteily 100 käyttöikä tunti kohdalla	5 W


Tuotetiedot	
Tuotteen nimi	TUV PL-L 18W/4P 1CT/25
Tuotteen nimi	TUV PL-L 18W/4P 1CT/25

TUV PL-L

EOC-koodi	871150062492540
Sähkönumero	4923138
12NC-koodi	927903004007
12NC-koodi	927903004007
Sähkönumero	4923138
Pakkauksia laatikossa	1


Tuotepakkauksen EAN-koodi	8711500624925
Tuotepakkausten määrä laatikossa	25
Laatikon EAN-koodi	8711500624932

Mittapiirros



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	195 mm	220 mm	225 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-L 18W/4P 1CT/25

