



# TUV PL-L

## TUV PL-L 18W/4P 1CT/25

TUV PL-L-lampen zijn compacte UV-C-lampen die een piek op 253,7 nm uitstralen. Door de compacte afmeting van de lamp is een klein systeem en ontwerpflexibiliteit mogelijk. TUV PL-L-lampen leveren bijna een constante UV-opbrengst gedurende de hele levensduur. Dankzij de enkelzijdige lampvoet is het vervangen van de lamp een koud kunstje.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie                   |          |
|---------------------------------------|----------|
| Lampvoet                              | 2G11     |
| Nuttige levensduur (nom.)             | 9.000 hr |
| Gegevens lichttechniek                |          |
| Afname gedurende nuttige levensduur   | 20 %     |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens     |          |
| Energieverbruik                       | 18 W     |
| Lampstroom (nom.)                     | 0,375 A  |
| Spanning (nom.)                       | 58 V     |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |          |
| Nettogewicht (per stuk)               | 60,900 g |
| Keurmerken en classificaties          |          |
| Kwikinhoud (Hg) (nom.)                | 4,4 mg   |


| CE-markering                     | Ja                     |
|----------------------------------|------------------------|
| UV                               |                        |
| UV-C-straling bij 100 uur        | 5 W                    |
| Productgegevens                  |                        |
| Productnaam voor bestelling      | TUV PL-L 18W/4P 1CT/25 |
| Volledige productnaam            | TUV PL-L 18W/4P 1CT/25 |
| Full EOC                         | 871150062492540        |
| Bestelcode                       | 8711500624925          |
| Materiaalnr. (12NC)              | 927903004007           |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                      |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500624925          |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 25                     |
| EAN/UPC - Case                   | 8711500624932          |

Maatschets



| Product                | D1 (max) | D (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| TUV PL-L 18W/4P 1CT/25 | 18 mm    | 39 mm   | 195 mm  | 220 mm  | 225 mm  |

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-L 18W/4P 1CT/25

