



Actinic BL PL-S/PL-L

Insect PL-L 36W /10

Med en optimeret ydelse for at tiltrække flest mulig insekter, tilbyder Philips Actinic BL PLS/PLL-lyskilderne en mere kompakt løsning for elektroniske insektdræbersystemer. Og med et udvalg af forskellige wattstørrelser, er de også velegnede til fotopolymerisations- og reprografiprocesser. I tillæg leverer Philips et bredt udvalg af BL TL, BL TLD, og BL T5 versioner, samt en rund og en T5-version. Derfor har produktdesignere en høj grad af fleksibilitet, når de vælger det bedste belysningsarmaturløsning til deres behov inkluderer kompakte design. For ekstra sikkerhed er der en speciel splintringsikker Secura valgmulighed som sikrer, at alt lyskildens glas og komponenter holdes sammen af en særlig ydre kappe i tilfælde af utilsigtet knusning. Derfor har produktdesignere en høj grad af fleksibilitet, når de vælger det bedste armaturløsning til deres behov. Disse lyskilder udgør desuden, som 100% blyfri produkter med lavt kvikksølvindhold, et ansvarligt, miljøbevidst valg.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger		UV-foringelse efter 5000 timer	
Fod	2G11		50 %
Levetid til 50 % fejl (nom.)	11.000 t	Drift og el	
Driftslevetid (nom.)	5.000 t	Strømforsbrug	36 W
Lysteknisk		Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,435 A
Farvekode	210 [leadfree 360 glass (10)]	Spænding (nom.)	106 V
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	220	Mekanik og armaturhus	
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	215	Lyskildeform	2xT16
UV-foringelse efter 2000 timer	15 %		

Actinic BL PL-S/PL-L

Nettovægt (stykke)	104,000 g
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	2,1 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	2,0 mg
UV	
UV-A-stråling, 100 t. (IEC)	8,5 W
Produktdata	
Ordreprodukt navn	Insect PL-L 36W /10


Det fulde produkt navn	Insect PL-L 36W /10
Full EOC	871150026481740
Ordrekode	927903421007
Materialenr. (12NC)	927903421007
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500264817
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500264824

Målskitse



Product	D1 (max)	D (max)	C1	A (max)	B (max)	C (max)
Insect PL-L 36W /10	18 mm	39 mm	20,0 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - Insect PL-L 36W /10

