



Actinic BL PL-S/PL-L

PL-L 36W/10/4P 1CT/25

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	2G11
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	11 000 h
Durée de vie utile (nom.)	5 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	210 [leadfree 360 glass (10)]
Coordonnée chromatique X	220
Coordonnée chromatique Y	215
Dépréciation UV à 2000 heures	15 %
Dépréciation UV à 5000 heures	50 %

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	36 W
Courant lampe (nom.)	0,435 A

Tension (nom.)	106 V
----------------	-------

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	2xT16
Poids net (pièce)	104,000 g

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (max.)	2,1 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,0 mg

UV	
Rayonnement UV-A 100 heures (CEI)	8,5 W


Données du produit	
Nom du produit de la commande	Insect PL-L 36W /10

Actinic BL PL-S/PL-L

Nom de produit complet	PL-L 36W/10/4P 1CT/25
Code EOC	871150026481740
Code de commande	26481740
Code 12NC	927903421007
Numérateur - Quantité par kit	1


Code EAN – Produit/Boîte	8711500264817
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500264824

Schéma dimensionnel



Product	D1 (max)	D (max)	C1	A (max)	B (max)	C (max)
Insect PL-L 36W /10	18 mm	39 mm	20,0 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – Insect PL-L 36W /10

