



Actinic BL PL-S/PL-L

Insect PL-L 36W /10

Actinic BL PLS/PLL - kompakt, noe som gir større designfrihet med optimert ytelse gir Philips. Actinic BL PLS/PLL lyskilder en kompakt løsning for insektsdrepende belysning. Utover det store utvalget av forskjellige effekter, er det også en fordel at denne lyskilden kan brukes ved fotopolymerisasjon eller reprografiske prosesser. Philips har et bredt utvalg av BL, TL, BL TLD og BL T5 versjoner i tillegg til runde- og en T5 versjon. På denne måten har produktdesignere en stor andel av frihet og fleksibilitet når det gjelder de beste muligheter. (Også når det gjelder kompakt design) Hvis man har behov for ekstra trygghet, kan man få en Secura-versjon som sørger for at i tilfelle lyskilden knuses, kommer det ingen glass eller fragmenter ut. Denne lyskilden er uten bly og har et lavt innhold av kvikksølv, noe som gjør dette til et miljøvennlig valg.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	2G11
Levetid til 50 % lystap (nom.)	11 000 time(r)
Brukstid (nom.)	5 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	210 [leadfree 360 glass (10)]
Kromatisk koordinat X (nom)	220
Kromatisk koordinat Y (nom)	215
UV-foringelse ved 2000 t	15 %

UV-foringelse ved 5000 t	50 %
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	36 W
lyskildestrom (nom.)	0,435 A
Spenning (nom.)	106 V
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	2 x T16
Nettovekt (stykk)	104,000 g

Actinic BL PL-S/PL-L

Godkjenning og bruksområde

Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2,1 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2,0 mg

UV


UV-A-stråling 100 t (IEC)	8,5 W
---------------------------	-------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	Insect PL-L 36W /10
Fullstendig produktnavn	Insect PL-L 36W /10


Full EOC	871150026481740
Bestillingskode	927903421007
Materialenr. (12NC)	927903421007
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500264817
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500264824

Målskisse



Product	D1 (max)	D (max)	C1	A (max)	B (max)	C (max)
Insect PL-L 36W /10	18 mm	39 mm	20,0 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - Insect PL-L 36W /10

