TUV PL-L

TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25

A TUV PL-L é uma lâmpada compacta UV-C (germicida) usada em equipamentos profissionais de assepsia de água e do ar. O tamanho compacto da lâmpada possibilita a criação de sistemas pequenos e proporciona liberdade de criação. As lâmpadas TUV PL-L oferecem saída quase constante de UV durante toda a vida útil, o que corresponde a certeza de assepsia e alta eficácia do sistema. Devido à base simples, a substituição da lâmpada é fácil.

Avisos e Segurança

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- DANGER: Risk Group 3 Ultra Violet product. These lamps emit high-power UV radiation that can cause severe injury to skin and eyes. Avoid eye and skin exposure to unshielded product. Use only in an enclosed environment which shields users from the radiation.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	2G11
Vida útil (Nom.)	9.000 hora(s)

Dados técnicos de luz	
Depreciação na vida útil	20 %

Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	55 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,525 A
Tensão (Nom.)	105 V

Dados mecânicos e de compartimento	
Peso líquido (peça)	134,000 g

Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,4 mg
Marca CE	Sim

UV	
Radiação UV-C a 100 h	18,7 W

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25
Nome do produto completo	TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25

TUV PL-L

Full EOC	871150063379840
Descrição do código local	DESINFECTION FLUORESCENT LAMPS
Código de encomenda	927908704007
Nº do material (12NC)	927908704007
Código local	TUV PL-L 55W HF
Numerador — Quantidade por embalagem	1

EAN/UPC - produto/caixa	8711500633798
Numerador SAP — Embalagens por exterior	25
EAN/UPC – caixa	8711500633804

Desenho dimensional



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25	18 mm	38 mm	505 mm	530 mm	535 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.