



MASTER TL5 HO Secura



MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40

MASTER TL5 HO Secura mit 16 mm Röhrendurchmesser besitzt eine Schutzhülle, die das Glas und andere Lampenteile im Falle eines Lampenbruchs zusammenhält. Die Lampe ist einfach an dem blauen Ring an einem Ende der Röhre zu erkennen. Sie ist konform mit HACCP Regulierungen und vereinfacht die Zertifizierung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Socket	G5	Systemleistung	49.4 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	0.255 A
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	4'250 lm	Mechanik und Gehäuse	
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Kolbenform	T5
Farbkoordinate X (Nom)	0.38	Nettogewicht (Stück)	132.000 g
Farbkoordinate Y (nom.)	0.38	Genehmigung und Anwendung	
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K	Energieeffizienzklasse	G
Nennlichtausbeute (Nom)	89 lm/W	Quecksilbergehalt (Nom)	1.2 mg
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	50 kWh

MASTER TL5 HO Secura

EPREL-Registrierungsnummer	423550
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40
Gesamt-Produktcode	871150095227155
Bestellcode	95227155


Material-Nr. (12NC)	927927684018
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500952271
Zähler – Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500952288

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	17 mm	1'449.0 mm	1'456.1 mm	1'453.7 mm	1'463.2 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

Lebensdauer



Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

MASTER TL5 HO Secura

Lebensdauer

Life expectancy diagram - 12 hour cycle

