

TUV T5

TUV 36T5 SP NO/32

TUV T5 -lamput ovat yksi- tai kaksikantaisia lamppuja, joiden UV-C-aallonpituus on 253,7 nm. Lampun pienen, vain 16 mm:n halkaisijan ansiosta järjestelmän koko pysyy pienenä ja käytettävyys monipuolisena. TUV T5 -lamppujen UV-säteilyn määrä on vakio niiden koko käyttöajan ajan.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
- VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaaa käyttäjiä säteilyltä.
- UV-C-säteilylle ja/tai otsonille pitkäaikaisesti altistuvat kasvit ja/tai materiaalit voivat vahingoittua ja/tai värjäytyä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	Single Pin
Hyötykäyttöikä (nim.)	9 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Alenema hyötykäyttöajan aikana	20 %
Valokaaren pituus O (nim.)	762 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tehonkulutus	40 W
Lampun virta (nim.)	0,425 A
Jännite (nim.)	97 V


Mekaaniset tiedot ja runko	
Nettopaino	87,000 g
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg
CE-merkintä	Kyllä
UV	
UV-C-säteily 100 käyttöikä tunnin kohdalla	14,8 W
Tuotetiedot	
Tuotteen nimi	TUV 36T5 SP NO/32
Tuotteen nimi	TUV 36T5 SP NO/32
EOC-koodi	871150064036999

TUV T5

Sähkönumero	4923182
12NC-koodi	927970004099
12NC-koodi	927970004099
Sähkönumero	4923182
Pakkauksia laatikossa	1


Tuotepakkauksen EAN-koodi	8711500640369
Tuotepakkausten määrä laatikossa	32
Laatikon EAN-koodi	8711500640376

Mittapiirros



Product	D (max)	O	C (max)	A (max)
TUV 36T5 SP NO/32	18,6 mm	762 mm	863,9 mm	845,4 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - TUV 36T5 SP NO/32

