



# TUV TL Mini

## TUV 11W 4P SE UNP/32

A TUV TL Mini é uma lâmpada fina UV-C (germicida) com duas bases usada em equipamentos residenciais de assepsia de água e do ar. O diâmetro reduzido (16 mm) da lâmpada possibilita a criação de sistemas pequenos e proporciona liberdade de criação. As lâmpadas TUV TL Mini oferecem saída quase constante de UV durante toda a vida útil, o que corresponde a certeza de assepsia e alta eficácia do sistema.

### Avisos e Segurança

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- DANGER: Risk Group 3 Ultra Violet product. These lamps emit high-power UV radiation that can cause severe injury to skin and eyes. Avoid eye and skin exposure to unshielded product. Use only in an enclosed environment which shields users from the radiation.

### Dados do produto


Informações gerais		Dados mecânicos e de compartimento	
Casquilho	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]	Peso líquido (peça)	24,000 g
Vida útil (Nom.)	9.000 hora(s)	Aprovação e aplicação	
Dados técnicos de luz		Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,4 mg
Depreciação na vida útil	15 %	UV	
Dados elétricos e de operação		Radiação UV-C a 100 h	2,7 W
Consumo de energia	11,5 W	Dados do produto	
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,4 A	Nome de produto da encomenda	TUV 11W 4P SE UNP/32
Tensão (Nom.)	34 V	Nome do produto completo	TUV 11W 4P SE UNP/32
		Full EOC	871150064382799

## TUV TL Mini

Descrição do código local	DESINFECTATION FLUORESCENT LAMPS
Código de encomenda	927971204099
Nº do material (12NC)	927971204099
Código local	TUV 11W 4P-SE
Numerador – Quantidade por embalagem	1


EAN/UPC - produto/caixa	8711500643827
Numerador SAP – Embalagens por exterior	32
EAN/UPC – caixa	8711500643841

### Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 11W 4P SE UNP/32	19 mm	251,8 mm	244,1 mm

### Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – TUV 11W 4P SE UNP/32

