



TUV TL Mini

TUV 25W - 4P SE UNP/32

A TUV TL Mini é uma lâmpada fina UV-C (germicida) com duas bases usada em equipamentos residenciais de assepsia de água e do ar. O diâmetro reduzido (16 mm) da lâmpada possibilita a criação de sistemas pequenos e proporciona liberdade de criação. As lâmpadas TUV TL Mini oferecem saída quase constante de UV durante toda a vida útil, o que corresponde a certeza de assepsia e alta eficácia do sistema.

Avisos e Segurança

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- DANGER: Risk Group 3 Ultra Violet product. These lamps emit high-power UV radiation that can cause severe injury to skin and eyes. Avoid eye and skin exposure to unshielded product. Use only in an enclosed environment which shields users from the radiation.

Dados do produto


Informações gerais		Dados mecânicos e de compartimento	
Casquilho	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]	Peso líquido (peça)	57,000 g
Vida útil (Nom.)	9.000 hora(s)	Aprovação e aplicação	
Dados técnicos de luz		Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,4 mg
Depreciação na vida útil	20 %	Marca CE	Sim
Dados elétricos e de operação		UV	
Consumo de energia	23 W	Radiação UV-C a 100 h	8,4 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,35 A	Dados do produto	
Tensão (Nom.)	82 V	Nome de produto da encomenda	TUV 25W - 4P SE UNP/32
		Nome do produto completo	TUV 25W - 4P SE UNP/32

TUV TL Mini

Full EOC	871150026440499
Descrição do código local	TUV 25W - 4P SE UNP/32
Código de encomenda	927972204099
Nº do material (12NC)	927972204099
Código local	927972204099
Numerador — Quantidade por embalagem	1


EAN/UPC - produto/caixa	8711500264404
Numerador SAP — Embalagens por exterior	32
EAN/UPC - caixa	8711500264411

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 25W - 4P SE UNP/32	19,3 mm	556,6 mm	548,9 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 25W - 4P SE UNP/32

