

PHILIPS

Lighting



# TL Miniature Απόχρωσης 33 & 54



## TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX

Αυτός ο μίνι λαμπτήρας TL (διάμετρος σωλήνα 16 mm) έχει μικρές διαστάσεις, γεγονός που κάνει δυνατή την ελαχιστοποίηση των διαστάσεων ενός συστήματος και προσφέρει τη δυνατότητα λειτουργίας με τροφοδοσία DC χαμηλής τάσης. Είναι ιδανικός για εφαρμογές σε περιορισμένους χώρους, όπου όμως η απόδοση χρωμάτων και η απόδοση δεν είναι πολλοί σημαντικοί παράγοντες, όπως ο φωτισμός προσανατολισμού, πινακίδων και έκτακτης ανάγκης.

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

• Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

### Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G5
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	10.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	33-640
Φωτεινή ροή	130 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,38
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,38
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	35 lm/W

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	58
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	4,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,170 A
Τάση (ονομ.)	29 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T5
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	14,000 g

## TL Miniature Απόχρωσης 33 & 54

### Έγκριση και Εφαρμογή


Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	2.5 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	4.4 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	5 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423486

### Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγέας προϊόντος	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX
Πλήρες όνομα προϊόντος	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX
Full EOC	871150061568827


Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TL4W/33
Κωδικός παραγγελίας	61568827
Αρ. υλικού (12NC)	928000003340
Τοπικός κωδικός	TL4W/33
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500615688
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	250
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500615701

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm

### Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX

## TL Miniature Απόχρωσης 33 & 54

