

PHILIPS

Lighting



Λαμπτήρας Μαύρου Φωτός TL Mini

TL 4W BLB 1FM/10X25CC

Αυτός ο μίνι λαμπτήρας TL (διάμετρος σωλήνα 16 mm) είναι κατασκευασμένος από σκούρο μπλε γυαλί, το οποίο εκπέμπει ακτινοβολία UV-A, αλλά παρέχει μόνο ελάχιστο ορατό φως. Αποτελούν μια άσπρη λύση για τη γρήγορη ανίχνευση υλικών που ανακλούν την υπεριώδη ακτινοβολία. Χρησιμοποιείται ειδικά για δοκιμή, ανίχνευση και ανάλυση σε διάφορους κλάδους, όπως στην εγκληματολογία, τον φιλοτελισμό και την ιατρική. Επιπλέον, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ειδικών εφέ στον κλάδο της διασκέδασης, όπως σε νυχτερινά κέντρα και θέατρα.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

• Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων


| Γενικές πληροφορίες | | Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα | |
|--|--------------------------|--|-----------------------|
| Βάση-κάλυμμα | G5 | Σχήμα λαμπτήρα | T5 |
| Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.) | 8.000 h | Καθαρό βάρος (πεμάχιο) | 18,600 g |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού | | Έγκριση και Εφαρμογή | |
| Κωδικός χρώματος | 108 [08 lead free glass] | Σήμανση CE | Ναι |
| Ανάθεση χρωμάτων | Blacklight Blue | | |
| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας | | Στοιχεία προϊόντος | |
| Κατανάλωση ενέργειας | 4,5 W | Όνομα παραγωγέας προϊόντος | TL 4W BLB 1FM/10X25CC |
| Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.) | 0,170 A | Πλήρες όνομα προϊόντος | TL 4W BLB 1FM/10X25CC |
| Τάση (ονομ.) | 29 V | Full EOC | 871150095101427 |
| | | Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B | TL4W/08 |
| | | Κωδικός παραγωγέας | 95101427 |

Λαμπτήρας Μαύρου Φωτός TL Mini

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Αρ. υλικού (12NC) | 928000010803 |
| Τοπικός κωδικός | TL4W/08 |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία | 1 |
| EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη | 8711500951014 |


| | |
|--|---------------|
| Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 250 |
| EAN/UPC - Κιβώτιο | 8711500951007 |

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|-----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL 4W BLB 1FM/10X25CC | 16 mm | 135,9 mm | 143,0 mm | 140,6 mm | 150,1 mm |

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TL 4W BLB 1FM/10X25CC

