



TL Mini Standardfarben



TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX

TL Mini ermöglicht mit kleinen Abmessung ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Farbwiedergabe und Lichtausbeute eine untergeordnete Rolle spielen, wie Orientierungs-, Signal- und Notbeleuchtung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	G5	Systemleistung	6,0 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	0,160 A
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10.000 Stunde(n)	Spannung (Nom)	42 V
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	33-640	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	260 lm	Mechanik und Gehäuse	
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Kolbenform	T5
Farbkoordinate X (Nom)	0,38	Nettogewicht (Stück)	21,000 g
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38	Genehmigung und Anwendung	
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K	Energieeffizienzklasse	G
Nennlichtausbeute (Nom)	43 lm/W	Quecksilbergehalt (max.)	2,5 mg
Farbwiedergabeindex (CRI)	59		

TL Mini Standardfarben


Quecksilbergehalt (Nom)	4,4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	423488

Produktdaten

Bestell-Produktname	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX
Gesamt-Produktcode	871150071583827
Bestellcode	71583827


Material-Nr. (12NC)	928000503340
Lokaler Bestellcode	TL633
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500715838
Zähler – Pakete pro Außenkarton	250
EAN Umverpackung	8711500715852

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX

