



Eletrocutores para insetos BL

Actinic BL TL 11W/10

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5
Vida útil (Nom.)	2.000 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	10
Designação da cor	Actinic
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	230
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	230
Depreciação UV às 1000 h	40 %
Depreciação UV às 2000 h	45 %
Depreciação UV às 500 h	30 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	11,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,400 A
Tensão (Nom.)	34 V

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T16
Peso líquido (Peça)	21,000 g

Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,4 mg
Marca CE	Sim


Eletrócutores para insetos BL

UV	
Radiação UV-A 100 h (IEC)	2,0 W

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Actinic BL TL 11W/10
Nome do produto completo	Actinic BL TL 11W/10
Código do produto completo	871150095145827
Código de encomenda	95145827


N.º material (12NC)	928000601030
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500951458
Numerador – Embalagens por caixa exterior	250
EAN/UPC – Caso	8711500951472

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 11W/10	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – Actinic BL TL 11W/10

