



# TUV TL Mini

## TUV 8W FAM/10X25BOX

Las minilámparas TUV TL son lámparas delgadas con terminal doble UV-C que emiten 253,7 Nm. El diámetro pequeño de 16 mm de la lámpara permite un diseño del sistema compacto y flexibilidad de diseño. Las minilámparas TUV TL ofrecen una producción UV casi constante durante toda la vida útil.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
- PELIGRO: producto del Grupo de riesgo 3 Ultravioleta. Estas lámparas emiten una radiación UV de alta potencia que puede provocar lesiones graves en la piel y los ojos. Evite la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección. Usar únicamente en un entorno cerrado que proteja a los usuarios de la radiación.
- Las plantas o los materiales expuestos a los UV-C o a ozono por un largo tiempo pueden dañarse o decolorarse.

### Datos del producto

Información general		Mecánica y carcasa	
Tapa-base	G5	Peso neto (pieza)	25,300 g
Vida útil (nominal)	9.000 hora(s)	Aprobación y aplicación	
Información técnica sobre la luz		Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	4,4 mg
Devaluación en la vida útil	15 %	Marca CE	SI
Operación y aspectos eléctricos		Ultravioleta	
Consumo de energía	7,1 W	Radiación de UV-C a 100 h	2,5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0,145 A	Información del producto	
Voltaje (nominal)	56 V	Nombre del producto del pedido	TUV 8W FAM/10X25BOX
		Nombre del producto completo	TUV 8W FAM/10X25BOX
		Full EOC	871150062368327

## TUV TL Mini

Código del pedido	928001104013
N.º de material (12NC)	928001104013
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500623683


Numerador: paquetes por caja externa	250
EAN/UPC - Caja	8711500623706

### Plano de dimensiones



Product	D	C
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm

### Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 8W FAM/10X25BOX

