



TUV TL Mini

TUV 16W FAM/10X25BOX

TUV TL Mini lamps are slim double-ended UVC (germicidal) lamps used in residential water and air disinfection units. The small 16 mm diameter of the lamp allows for a small system design and design flexibility. TUV TL Mini lamps offer almost constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες | |
|---------------------------------------|----------|
| Βάση-κάλυμμα | G5 |
| Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.) | 9.000 h |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού | |
| Μείωση στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής | 15 % |
| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας | |
| Κατανάλωση ενέργειας | 15 W |
| Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.) | 0,4 A |
| Τάση (ονομ.) | 43 V |
| Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημά | |
| Καθαρό βάρος (τεμάχιο) | 25.700 g |


| Έγκριση και Εφαρμογή | |
|--|----------------------|
| Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) | 4,4 mg |
| UV | |
| Ακτινοβολία UV-C στις 100 ώρες | 4,2 W |
| Στοιχεία προϊόντος | |
| Όνομα παραγωγίας προϊόντος | TUV 16W FAM/10X25BOX |
| Πλήρες όνομα προϊόντος | TUV 16W FAM/10X25BOX |
| Full EOC | 871150063869427 |
| Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B | 928002004013 |
| Κωδικός παραγωγίας | 63869427 |
| Αρ. υλικού (12NC) | 928002004013 |
| Τοπικός κωδικός | 928002004013 |
| Αριθμής - Ποσότητα ανά συσκευασία | 1 |
| EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη | 8711500638694 |
| Αριθμής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 250 |

TUV TL Mini

EAN/UPC - Κιβώτιο


8711500638717

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



| Product | D | C |
|----------------------|-------|----------|
| TUV 16W FAM/10X25BOX | 16 mm | 302,5 mm |

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TUV 16W FAM/10X25BOX

