



# TUV TL Mini

## TUV 11W FAM/10X25BOX

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


### Produkt Daten

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Allgemeine Informationen               |                 |
| Sockel                                 | G5              |
| Nutzlebensdauer (Nom)                  | 9.000 Stunde(n) |
| Lichttechnische Daten                  |                 |
| Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer | 15 %            |
| Betrieb und Elektrik                   |                 |
| Systemleistung                         | 11,5 W          |
| Lampenstrom (Nom)                      | 0,4 A           |
| Spannung (Nom)                         | 34 V            |
| Mechanik und Gehäuse                   |                 |
| Nettogewicht (Stück)                   | 22,000 g        |
| Genehmigung und Anwendung              |                 |
| Quecksilbergehalt (Nom)                | 4,4 mg          |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| CE-Zeichen                      | Ja                   |
| UV                              |                      |
| UV-C-Strahlung bei 100 Std.     | 2,6 W                |
| Produktdaten                    |                      |
| Bestell-Produktname             | TUV 11W FAM/10X25BOX |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | TUV 11W FAM/10X25BOX |
| Gesamt-Produktcode              | 871150055965427      |
| Bestellcode                     | 55965427             |
| Material-Nr. (12NC)             | 928002204013         |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                    |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8711500559654        |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 250                  |
| EAN Umverpackung                | 8711500559715        |

TUV TL Mini

Abmessungsskizzen



| Product              | D     | C        |
|----------------------|-------|----------|
| TUV 11W FAM/10X25BOX | 16 mm | 226,3 mm |

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TUV 11W FAM/10X25BOX

