PHILIPS

TUV 20W FAM/10X25CC

928003404013

TUV TL Mini - Small diameter lamps for residential applications

TUV TL Mini lamps are slim double-ended UVC (germicidal) lamps used in residential water and air disinfection units. The small 16 mm diameter of the lamp allows for a small system design and design flexibility. TUV TL Mini lamps offer almost constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα	G5
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	9.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Μείωση στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής	20 %

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Κατανάλωση ενέργειας	20,25 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,450 A
Τάση (ονομ.)	45 V

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	29,900 g

Έγκριση και Εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	4,4 mg

UV

Ακτινοβολία UV-C στις 100 ώρες	6,0 W

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	TUV 20W FAM/10X25CC
Πλήρες όνομα προϊόντος	TUV 20W FAM/10X25CC
Full EOC	872790081385200
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TUV20WFAM
Κωδικός παραγγελίας	81385200
Αρ. υλικού (12NC)	928003404013

Τοπικός κωδικός	TUV20WFAM
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900813852
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	250
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900813876

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	B (max)	B (min)	C (max)	A (max)
TUV 20W FAM/ 10X25CC	16 mm	405,1 mm	402,7 mm	412,2 mm	398 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TUV 20W FAM/10X25CC

© 2023 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.