



# TL-D Standard Colours

## TL-D 15W/54-765 1SL/50

Lampu TL-D Standard Colors (diameter tabung 26 mm) menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.

### Warnings and Safety

- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

### Product data


Informasi Umum		Kontrol dan Peredupan	
Tutup-Dasar	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Dapat diredupkan	Ya
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	13.000 jam		
Teknis Lampu		Mekanis dan Housing	
Kode Warna	54-765	Bentuk Bohlam	T8
Flux Cahaya	725 lm	Berat Bersih (Bagian)	0,072 kg
Penandaan Warna	Cool Daylight		
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6200 K	Penyetujuan dan Aplikasi	
Indeks renderasi warna (CRI)	72	Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	8,0 mg
		Penggunaan Energi kWh/1000 h	20 kWh
Pengoperasian dan Kelistrikan		Data Produk	
Konsumsi Daya	15,0 W	Nama produk pesanan	TL-D 15W/54-765 1SL/50
Arus Lampu (Nom)	0,310 A	Nama lengkap produk	TL-D 15W/54-765 1SL/50
Tegangan (Nom)	51 V	Kode produk lengkap	871150072221865
		Kode urutan	928024805436
		No. Material (12NC)	928024805436

# TL-D Standard Colours

Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8711500722218
Numerator - Pak per kotak bagian luar	50


EAN/UPC - Kantung	8711500641328
-------------------	---------------

## Dimensional drawing




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 15W/54-765 1SL/50	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

## Photometric data




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 15W/54-765 1SL/50

## Lifetime




Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Life expectancy diagram - 12 hour cycle

## TL-D Standard Colours

### Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 15W/54-765 1SL/50

