PHILIPS

Lighting

MASTER TL-D Food

MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25

A TL-D Food lámpa fényében frissebbnek és étvágygerjesztőbbnek látszanak a húsok és a péktermékek. Alkalmazható hentesboltokban, pékségekben, szupermarketekben stb.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h

Technikai adatok	
Színkód	79
Fényáram	1 300 lm
Színmegjelölés	Élelmiszer
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3800 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	43 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	74

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	30,0 W
Fényforrás árama (névleges)	0,360 A
Feszültség (névleges)	98 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T8
Nettó tömeg (darab)	113,000 g

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	5,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	37 kWh

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25
Teljes terméknév	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25
Full EOC	871150070624940
Rendelési kód	70624940
Cikkszám (12NC)	928025402043
Helyi kód	TLD3079
Számláló – mennyiség csomagonként	1

MASTER TL-D Food

EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500706249
Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500613103

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

Élettartam



Life expectancy diagram - 12 hour cycle



Life expectancy diagram - 3 hour cycle

MASTER TL-D Food

Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.