



MASTER TL-D Food

MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

De TL-D Food-lamp laat vlees- en bakkerijproducten er vers en smakelijk uitzien. Hij kan worden toegepast voor verlichting van levensmiddelen in slagerijen, bakkers, supermarkten enz.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	79
Lichtstroom	1.300 lm
Kleuraanduiding	Levensmiddelen
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3800 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	43 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	74

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	30,0 W
Lampstroom (nom.)	0,360 A
Spanning (nom.)	98 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T8
Nettogewicht (per stuk)	113,000 g

Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	5,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	37 kWh


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25
Volledige productnaam	MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25
Full EOC	871150070624940
Bestelcode	8711500706249
Materiaalnr. (12NC)	928025402043
Lokale code	TLD30W79
Numerator - Aantal per pak	1

MASTER TL-D Food


EAN/UPC - product/behuizing	8711500706249
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500613103

Maatschets

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm




Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

Levensduur




Life expectancy diagram - 12 hour cycle



Life expectancy diagram - 3 hour cycle

MASTER TL-D Food

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

