



TUV T8 - Guaranteed lifetime simplifying planned maintenance in professional applications

TUV T8 lamps are double-ended UVC (germicidal) lamps used in professional water and air disinfection units. TUV T8 lamps offer almost constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy. Moreover, they have a long and reliable lifetime, which allows maintenance to be planned for in advance.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	9.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Μείωση στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής	15 %
-----------------------------------	------

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Κατανάλωση ενέργειας	30 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,365 A
Τάση (ονομ.)	102 V

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	134,900 g
------------------------	-----------

Έγκριση και Εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	2,0 mg
Σήμανση CE	Ναι

UV

Ακτινοβολία UV-C στις 100 ώρες	12,3 W
--------------------------------	--------


Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	TUV 30W 1SL/25-Latest
Πλήρες όνομα προϊόντος	TUV 30W 1SL/25


Full EOC	871150072620940
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TUV30W
Κωδικός παραγγελίας	72620940
Αρ. υλικού (12NC)	928039504005
Τοπικός κωδικός	TUV30W
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500726209
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500638625

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 30W 1SL/25-Latest	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TUV 30W 1SL/25-Latest

