



TL-D Colored

TL-D Colored 18W Red 1SL/25

Această lampă TL-D (diametrul tubului 26 mm) ajută la crearea unor efecte și ambianțe speciale sau atrage atenția prin folosirea luminii roșii, verzi, albastre și galbene. Pe lângă folosirea culorilor specifice, este posibilă și combinarea culorilor pentru a crea lumina albă. Lampa răspândește un flux luminos puternic datorită utilizării pulberilor de bază. Zonele de utilizare includ magazine și showroom-uri, baruri și restaurante, spații demonstrative, iluminatul indicatoarelor și locații de agrement.

Warnings and safety

- Este foarte pu in probabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date


Informații generale		Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Cu reglarea intensității luminoase	Da
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	15.000 ore	Sistem mecanic și carcasă	
Date tehnice lumină		Formă bec	T8
Cod culoare	150	Greutate netă (bucată)	71,000 g
Flux luminos	25 lm	Aprobare și aplicație	
Denumirea culorii	Roșu (HO)	Conținut de mercur (Hg) (nom.)	13,0 mg
Funcționare și sistem electric		Consum de energie kWh/1000 h	26 kWh
Consum de curent	18,0 W	Marcaj CE	Da
Curent lampă (nom.)	0,360 A	Date despre produs	
Tensiune (nom.)	59 V	Nume comandă produs	TL-D Colored 18W Red 1SL/25
		Numele complet al produsului	TL-D Colored 18W Red 1SL/25

TL-D Colored

Full EOC	871150072684140
Cod de comandă	72684140
Număr material (12NC)	928048001505
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Prods/Cutie	8711500726841


Numărător SAP – Pachete per exterior	25
EAN/UPC – Cutie	8711500726858

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Red 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour – TL-D Colored 18W Red 1SL/25

