



# TL-D Colored

## TL-D Colored 36W Red 1SL/25

Zářivky TL-D (průměr trubice 26 mm) pomáhají vytvářet speciální efekty a atmosféru a přilákat pozornost využitím červeného, zeleného, modrého a žlutého světla. Kromě použití konkrétních barev je také možné jejich smícháním vytvořit bílé světlo. Tyto světelné zdroje nabízejí díky použití základních luminoforů vysoký světelný tok. Mezi oblasti použití patří obchody a výstavní prostory, bary a restaurace, předváděcí plochy, reklamní osvětlení a obchody se zábavním zbožím.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu


Obecné informace		Řízení a stmívání	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Stmívatelné	Ano
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h	<b>Mechanické a materiály</b>	
<b>Světelně technické</b>		Tvar žárovky	T8
Kód barvy	150	Celková hmotnost (kus)	135,000 g
Světelný tok	55 lm	<b>Certifikace a použití</b>	
Barevné konstrukce	Červená (HO)	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	13,0 mg
<b>Provozní a elektrické</b>		Spotřeba energie kWh/1000 h	51 kWh
Spotřeba energie	36,0 W	Značka CE	Ano
Proud zdroje (jmen.)	0,440 A	<b>Označení a balení</b>	
Napětí (jmen.)	103 V	Objednávací název produktu	TL-D Colored 36W Red 1SL/25
		Celý název výrobku	TL-D Colored 36W Red 1SL/25
		Full EOC	871150072748040

## TL-D Colored

Kód objednávky	72748040
Číslo materiálu (12NC)	928048501505
Místní kód	TLD3615
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500727480


Číslování SAP – balení v krabici	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500727497

### Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Red 1SL/25	28,0 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

### Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – TL-D Colored 36W Red 1SL/25

