



TL-D gekleurd

TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

Deze TL-D-lamp (buisdiameter 26 mm) helpt bij het scheppen van speciale effecten en sferen of het trekken van de aandacht met behulp van rood, groen, blauw en geel licht. Naast het gebruiken van de specifieke kleuren is het ook mogelijk de kleuren te mengen om wit licht te realiseren. Deze lamp biedt een hoge lichtopbrengst dankzij het gebruik van basispoeders. Tot de toepassingsgebieden horen winkels, showrooms, bars en restaurants, demonstratieruimten, reclameverlichting en amusementsbedrijven.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie		Dimbaarheid en regelsystemen	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Dimbaar	Ja
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr		
Gegevens lichttechniek		Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleurcode	180	Lampvorm	T8
Lichtstroom	960 lm	Nettogewicht (per stuk)	135,000 g
Kleuraanduiding	Blauw (B)		
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik	36,0 W	Kwikhoud (Hg) (nom.)	13,0 mg
Lampstroom (nom.)	0,440 A	Energieverbruik kWh/1.000 uur	45 kWh
Spanning (nom.)	103 V	CE-markering	Ja
		Productgegevens	
		Productnaam voor bestelling	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25
		Volledige productnaam	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

TL-D gekleurd

Full EOC	87115007275410
Bestelcode	8711500727541
Materiaaln. (12NC)	928048501805
Lokale code	TLD36W18
Numerator - Aantal per pak	1


EAN/UPC - product/behuizing	8711500727541
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500727558

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

